



## Корзина для мусора из Нержавеющей стали

**Арт. К-001**



### 1. Описание.

Корзина для мусора изготовлена на нашем производстве с помощью высокоточной лазерной резки из нержавеющей стали высокого качества, которая выдерживает термическую обработку. Может быть установлена на пол или закреплена на стену. Корзина оснащена съемной крышкой, которая фиксирует мусорный мешок и полностью его скрывает.

### 2. Область применения.

- Пищевые блоки;
- Поликлиники и больницы;
- Туалетные комнаты АЗС;
- Клининговые компании и офисные центры;
- Супермаркеты;
- Кондитерские и пекарни;
- Продовольственная зона;
- Учебные заведения.

### 3. Технические характеристики.

#### МАТЕРИАЛ

Материал изготовления	Нержавеющая сталь
Марка металла	AISI 430
Толщина металла	1,0 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	K-001
Глубина	167 мм
Ширина	347 мм
Высота	680 мм
Вместимость	30 литров
Назначение	для мусора
Вес	5,80 кг

Изготовлен согласно ТУ-25.99.29-002-34908550-2020 от 17.01.2020 года.

4. Подготовка к использованию.

- 1. Освободить изделие от упаковки.
- 2. Промыть в теплой проточной воде с мягким моющим средством.
- 3. Протереть поверхность насухо.

5. Крепление и комплектация.

Диспенсер комплектуется: два ключа, два самореза и два дюбеля.  
Он может быть закреплен на стену или на специальную подставку.

6. Правила эксплуатации.

Для обеспечения оптимальной эксплуатации диспенсера необходимо соблюдать следующие правила:

- 1. Очистка и уход. Мыть изделие рекомендуется по мере необходимости мягким моющим средством в теплой проточной воде, протереть поверхность насухо. Для обработки поверхности не использовать средств с хлором, аммиаком и абразивами, это может привести к помутнению металла.
- 2. Температурные условия. Температура эксплуатации от -40 до +50° C. Не допускать резких перепадов температуры, чтобы избежать деформации или повреждения.
- 3. Не подвергать механическим воздействиям.
- 4. Складское хранение: в сухом, проветриваемом помещении при температуре от -40 до +50° C.

7. Гарантия и Срок эксплуатации.

Гарантийный срок на диспенсер 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации.  
Срок эксплуатации: не ограничен.

