



Диспенсер для шапочек, бахил из нержавеющей стали

Арт. D-014



1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Настенный диспенсер для средств индивидуальной защиты (СИЗ) предназначен для организованного хранения и выдачи одноразовых средств индивидуальной защиты и гигиены, включая бахилы, одноразовые шапочки, перчатки, набородники, беруши и другие аналогичные расходные материалы, совместимые с конструкцией изделия.

Диспенсер обеспечивает размещение расходных материалов внутри корпуса и их удобную выдачу без необходимости хранения в индивидуальной упаковке или открытой таре. Конструкция предназначена для организации санитарных зон и обеспечения постоянного доступа персонала к одноразовым средствам защиты.

Изделие может применяться на предприятиях пищевой промышленности, в медицинских учреждениях, лабораториях, предприятиях общественного питания, а также в других помещениях, где требуется организованное хранение и выдача одноразовых средств индивидуальной защиты.

Диспенсер предназначен для настенного размещения.

Корпус диспенсера изготовлен из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1,0 мм. Детали корпуса изготавливаются методом лазерной резки и гибки с последующей сборкой и сваркой элементов конструкции.

Изделие предназначено для эксплуатации в помещениях при соблюдении требований настоящего паспорта, условий хранения, санитарной обработки и ограничений, установленных для выбранного материала.

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

Корпус.

Корпус диспенсера выполнен из нержавеющей стали и представляет собой жесткую конструкцию, предназначенную для хранения и выдачи одноразовых средств индивидуальной защиты.

Система выдачи.

В корпусе предусмотрены отверстия для выдачи расходных материалов. Конструкция позволяет извлекать материалы поштучно без необходимости извлекать весь запас из диспенсера.

Универсальное применение.

Диспенсер предназначен для использования с бахилами, одноразовыми шапочками, набородниками, перчатками и

другими средствами индивидуальной защиты, размеры и форма которых позволяют осуществлять их выдачу через предусмотренное отверстие.

Монтаж.

Основной способ установки — настенное размещение. Конструкция также допускает установку на горизонтальную или иную устойчивую поверхность при обеспечении надежной фиксации изделия.

Обработка металла.

Детали корпуса изготавливаются с применением высокоточной лазерной резки и гибки, обеспечивающих точность геометрии и стабильность размеров изделия.

Варианты размещения.

Диспенсер может использоваться в санитарных зонах, на входах в производственные помещения и в других местах, где требуется организованное хранение и выдача одноразовых средств защиты.

Фактическая совместимость диспенсера с конкретными расходными материалами зависит от их размеров, формы и иных характеристик. Производитель не гарантирует возможность загрузки и выдачи материалов, параметры которых отличаются от предусмотренных конструкцией изделия.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

МАТЕРИАЛ

Материал изготовления	Нержавеющая сталь
Марка металла	AISI 430
Толщина металла	1,0 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	D-014
Глубина	120 мм
Ширина	330 мм
Высота	385 мм
Вместимость	россыпью 200 - 600 шт.
Назначение	для шапочек, набородников, бахил, перчаток
Вес	3,2 кг

Изготовлен согласно ТУ-25.99.29-002-34908550-2020 от 17.01.2020 года.

4. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

- 4.1. Освободить изделие от упаковки и удалить защитные материалы.
- 4.2. Проверить комплектность изделия, отсутствие видимых механических повреждений.
- 4.3. Перед установкой определить место размещения с учетом габаритов диспенсера, удобства загрузки и выдачи расходных материалов.
- 4.4. При настенном монтаже обеспечить надежную фиксацию изделия с учетом материала и несущей способности основания.
- 4.5. Перед первой загрузкой рекомендуется очистить поверхности диспенсера от производственных загрязнений мягким моющим средством и полностью высушить изделие.
- 4.6. Перед началом эксплуатации убедиться, что выбранные расходные материалы свободно загружаются в корпус и выдаются через предусмотренные отверстия без застревания и деформации.

5. КРЕПЛЕНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Диспенсер комплектуется крепежом: два самореза и два дюбеля.
Он может быть закреплен на стену или на специальную подставку.

6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 6.1. Диспенсер должен эксплуатироваться исключительно по назначению, в соответствии с техническими характеристиками изделия и требованиями настоящего паспорта.
- 6.2. Перед началом эксплуатации потребитель обязан ознакомиться с настоящим паспортом и обеспечить соблюдение его требований персоналом, использующим изделие.
- 6.3. Диспенсер предназначен для эксплуатации внутри помещений. Не допускается длительное воздействие атмосферных осадков, постоянного конденсата, агрессивных паров и иных факторов, способных вызвать повреждение изделия или коррозию металла.
- 6.4. Требования к расходным материалам. Для загрузки допускается использовать одноразовые средства индивидуальной защиты и гигиены, соответствующие назначению диспенсера и совместимые с его конструкцией.
- 6.5. Фактическая вместимость, возможность и стабильность поштучной выдачи зависят от типа, размеров, формы, толщины, материала, плотности укладки и других характеристик используемых расходных материалов.
- 6.6. Перед постоянной эксплуатацией потребитель обязан убедиться в совместимости используемых расходных материалов с конструкцией диспенсера. Использование материалов, размеры или форма которых препятствуют их свободному перемещению и выдаче, не допускается.
- 6.7. Не допускается переполнять диспенсер, принудительно проталкивать расходные материалы, использовать чрезмерное усилие при загрузке или выдаче, а также размещать внутри изделия предметы, не предусмотренные его назначением.
- 6.8. Загрузка расходных материалов должна осуществляться без нарушения их целостности и без деформации элементов корпуса диспенсера.
- 6.9. Настенное крепление должно выполняться на прочную и пригодную для крепления поверхность с использованием крепежных элементов, соответствующих материалу и конструкции основания. Масса загруженного диспенсера не должна превышать допустимую нагрузку выбранного крепления.
- 6.10. Санитарная обработка. Для очистки допускается применение мягких моющих средств, разрешенных для использования в соответствующей санитарной зоне и совместимых с нержавеющей сталью.
- 6.11. Не допускается применение абразивных материалов, металлических щеток, средств с высокой концентрацией активного хлора, гипохлорита натрия, соляной кислоты, аммиака и иных химически агрессивных составов, способных повредить поверхность нержавеющей стали.
- 6.12. После санитарной обработки поверхность диспенсера должна быть очищена от остатков моющего средства. Не допускается длительное нахождение химических растворов на поверхности изделия.
- 6.13. При обнаружении повреждения корпуса, креплений или элементов конструкции эксплуатация изделия должна быть прекращена до устранения причины повреждения.
- 6.14. Самостоятельное изменение конструкции, сверление дополнительных отверстий, переделка механизма выдачи или иное вмешательство в конструкцию без письменного согласования с производителем не допускается.

7. ГАРАНТИЯ

- 7.1. Производитель гарантирует соответствие диспенсера требованиям конструкторской документации и заявленным техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации, установленных настоящим паспортом.
- 7.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи изделия покупателю, если иной срок не установлен договором поставки или сопроводительной документацией.
- 7.3. Гарантия распространяется исключительно на производственные дефекты материалов и изготовления, возникшие при соблюдении условий эксплуатации.
- 7.4. В течение гарантийного срока производитель по своему усмотрению устраняет выявленный производственный дефект либо заменяет неисправный элемент или изделие, если установлено, что неисправность возникла по вине производителя.
- 7.5. Гарантия не распространяется на:
 - повреждения, возникшие вследствие неправильного монтажа или использования неподходящего крепежа;
 - механические повреждения, возникшие после передачи изделия покупателю;
 - деформации корпуса вследствие перегрузки, ударов или приложения чрезмерных усилий;
 - повреждения, возникшие вследствие использования изделия не по назначению;

